

# Miele

## Prodloužená záruka na sortiment chlazení Miele

**Miele. Immer Besser.**

Pokud si u autorizovaného prodejce Miele zakoupíte jakoukoli vestavnou nebo volně stojící chladničku, mrazničku, kombinaci chladničky s mrazničkou, vinotéku a následně se zaregistrujete, získáte tím na zakoupený spotřebič nad rámec 2leté záruční doby **125týdenní** bezplatný servis (tzv. prodlouženou záruku Miele).

**Nabídka platí v období do 31. 12. 2024.**

Záruka se nevztahuje na chlazení používané ke komerčním účelům. Více informací naleznete na internetových stránkách **[www.miele.cz](http://www.miele.cz)**.

### REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jméno: ..... Příjmení: .....

Adresa: ..... PSČ: .....

E-mail: ..... Typové  
ozn. přístř.: ..... Vyr. číslo: .....

Datum nákupu přístroje: ..... Prodejce: .....

Zákazník bere na vědomí, že společnost Miele, spol. s r. o. je oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu Registračního formuláře pro účely poskytnutí prodloužené záruky za jakost a pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu pro účely prodloužené záruky. Bližší informace o právech a zpracování osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“). Odesláním formuláře Zákazník stvrzuje, že se seznámil se a Zásadami a bez výhrad s nimi souhlasí.

Registraci lze provést buď pomocí online formuláře na stránkách [www.miele.cz](http://www.miele.cz), nebo jeho vyplněním a osobním předáním v showroomech v Brně nebo Praze, odesláním e-mailem na adresu [zaruka@miele.cz](mailto:zaruka@miele.cz) nebo poštou na adresu Miele, spol. s r. o., Holandská 4, 639 00 Brno. Při případné reklamaci je nutné předložit nákupní doklad.

## PerfectFresh Active



Exkluzivně u Miele



PerfectFresh je inovativní technologie pro uskladnění potravin od Miele: jedná se o speciální chladicí zónu v chladničkách Miele, která vytváří optimální podmínky pro uskladnění nejrůznějších potravin. V zóně PerfectFresh zůstane ovoce, zelenina, maso, ryby nebo mléčné výrobky mnohem déle čerstvé než v běžné chladničce. V zóně PerfectFresh najdete dvě zásuvky:

### Suchá zásuvka

V suché zásuvce uskladníte za ideálních podmínek maso, ryby a téměř všechny mléčné výrobky. Většinu potravin uložených v suché zásuvce můžete spotřebovat i po minimální trvanlivosti.

### Vlhká zásuvka

Vlhká zásuvka je speciálně určena pro skladování ovoce a zeleniny, které potřebují pro své optimální uložení vysokou vlhkost. Teplota od 0 °C do 3 °C a vlhkost vzduchu až 90 %\* se postará o to, aby Vaše potraviny zůstaly mnohem déle čerstvé.

### PerfectFresh Pro

PerfectFresh Pro je vylepšený systém PerfectFresh. Díky PerfectFresh Pro dosáhnete ještě delší čerstvosti a trvanlivosti ovoce a zeleniny. To je možné díky inovativnímu krytu zásuvky se speciální perforací Miele. Klima ve vlhké zásuvce je jedinečným způsobem udržováno konstantní.

### PerfectFresh Active

Systém čerstvosti Miele PerfectFresh Active zajišťuje optimální podmínky skladování ve vaší chladničce. Jemná vodní mlha se rozprašuje do zásuvky každých 90 minut a při každém otevření dvířek. Díky tomu jsou potraviny šetrně navlhčeny a úroveň vlhkosti je vždy optimální – bez ohledu na naplnění. Použití je také snadné: stačí naplnit malou nádobu na vodu a o zbytek se již postará Váš přístroj Miele.

## FlexiLight 2.0



Exkluzivně u Miele



FlexiLight je nepřímé osvětlení vnitřního prostoru chladničky. Skleněné odkládací police slouží jako zdroj světla, který lze umístit do libovolné pozice a reagovat tak na uložené množství potravin v chladničce. Počet osvětlených polic záleží na velikosti chladničky. Osvětlení je zabudováno přímo ve skleněné polici v čelní liště, a proto se světlo může rovnoměrně rozptýlit na celou šířku odkládacích ploch (horizontálně). Nasvíceny jsou všechny potraviny v zorném poli. V každé úrovni, do které se vkládají skleněné police, se nachází elektrický kontakt. Díky tomu můžete osvětlení umístit přesně tam, kam si budete přát. Životnost a výdrž LED diody (>50 000 hod.) znamená pro uživatele obvyklou Miele kvalitu a spolehlivost po mnoho let.

## Filtr ActiveAirClean



Exkluzivně u Miele



Filtr ActiveAirClean na sebe váže nežádoucí pachy z chladničky a zajišťuje pachově neutrální prostředí. Díky tomu nedochází k přenosu chutí a vůní z potraviny na potravinu. V chladničce proto můžete bez obav skladovat i aromatické potraviny.

Aktivní uhlíkový filtr je uložen v plastové kazetě, ve které nalezneme dva filtry. Každý z nich se skládá z vrstvy aktivního uhlí a z vrstvy chitosanu. Aktivní uhlí na sebe váže pachy a díky velké ploše je velice účinné. Účinek aktivního uhlí podporuje vrstva chitosanu. Jedná se o přírodní biopolymer, který se vyznačuje vynikajícími schopnostmi vázat pach a tuk.

## ComfortClean



Exkluzivně u Miele



Všechny příhrádky na vnitřní straně dvířek chladničky jsou vyrobeny z kvalitního SAN plastu, a proto je můžete jednoduše umýt v myčce nádobí. Pro mytí v myčkách Miele doporučujeme program Rychlý 40 °C, Jemný nebo ECO. Mytím o teplotě až 55 °C docílíte perfektních výsledků.

\* Záleží na množství naplnění a nastavení zásuvky.