



Miele

Prodloužená záruka na sortiment chlazení Miele

Miele. Immer Besser.

Pokud si u autorizovaného prodejce Miele zakoupíte jakoukoli vestavnou nebo volně stojící chladničku, mrazničku, kombinaci chladničky s mrazničkou, vinotéku a následně se zaregistrujete, získáte tím na zakoupený spotřebič nad rámec 2leté záruční doby **125týdenní** bezplatný servis (tzv. prodlouženou záruku Miele).

Nabídka platí v období do 30. 09. 2025.

Záruka se nevztahuje na chlazení používané ke komerčním účelům. Více informací naleznete na internetových stránkách **www.miele.cz**.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jméno: Příjmení:

Adresa: PSČ:

E-mail: Typové
ozn. přístř.: Vyr. číslo:

Datum nákupu přístroje: Prodejce:

Zákazník bere na vědomí, že společnost Miele, spol. s r. o. je oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu Registračního formuláře pro účely poskytnutí prodloužené záruky za jakost a pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu pro účely prodloužené záruky. Bližší informace o právech a zpracování osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“). Odesláním formuláře Zákazník stvrzuje, že se seznámil se a Zásadami a bez výhrad s nimi souhlasí.

Registraci lze provést buď pomocí online formuláře na stránkách www.miele.cz, nebo jeho vyplněním a osobním předáním v showroomech v Brně nebo Praze, odesláním e-mailem na adresu zaruka@miele.cz nebo poštou na adresu Miele, spol. s r. o., Holandská 4, 639 00 Brno. Při případné reklamaci je nutné předložit nákupní doklad.

PerfectFresh Active



Exkluzivně
u Miele



PerfectFresh je inovativní technologie pro uskladnění potravin od Miele: jedná se o speciální chladicí zónu v chladničkách Miele, která vytváří optimální podmínky pro uskladnění nejrozličnějších potravin. V zóně PerfectFresh zůstane ovoce, zelenina, maso, ryby nebo mléčné výrobky mnohem déle čerstvé než v běžné chladničce. V zóně PerfectFresh najdete dvě zásuvky:

Suchá zásuvka

V suché zásuvce uskladníte za ideálních podmínek maso, ryby a téměř všechny mléčné výrobky. Většinu potravin uložených v suché zásuvce můžete spotřebovat i po minimální trvanlivosti.

Vlhká zásuvka

Vlhká zásuvka je speciálně určena pro skladování ovoce a zeleniny, které potřebují pro své optimální uložení vysokou vlhkost. Teplota od 0 °C do 3 °C a vlhkost vzduchu až 90 %* se postará o to, aby Vaše potraviny zůstaly mnohem déle čerstvé.

PerfectFresh Pro

PerfectFresh Pro je vylepšený systém PerfectFresh. Díky PerfectFresh Pro dosáhnete ještě delší čerstvosti a trvanlivosti ovoce a zeleniny. To je možné díky inovativnímu krytu zásuvky se speciální perforací Miele. Klima ve vlhké zásuvce je jedinečným způsobem udržováno konstantní.

PerfectFresh Active

Systém čerstvosti Miele PerfectFresh Active zajišťuje optimální podmínky skladování ve vaší chladničce. Jemná vodní mlha se rozprašuje do zásuvky každých 90 minut a při každém otevření dveří. Díky tomu jsou potraviny šetrně navlhčeny a úroveň vlhkosti je vždy optimální – bez ohledu na naplnění. Použití je také snadné: stačí naplnit malou nádobu na vodu a o zbytek se již postará Váš přístroj Miele.

FlexiLight 2.0



Exkluzivně
u Miele



FlexiLight je nepřímé osvětlení vnitřního prostoru chladničky. Skeněné odkládací police slouží jako zdroj světla, který lze umístit do libovolné pozice a reagovat tak na uložené množství potravin v chladničce. Počet osvětlených polic záleží na velikosti chladničky. Osvětlení je zabudováno přímo ve skleněné polici v čelní liště, a proto se světlo může rovnoměrně rozptýlit na celou šířku odkládacích ploch (horizontálně). Navíceny jsou všechny potraviny v zorném poli. V každé úrovni, do které se vkládají skleněné police, se nachází elektrický kontakt. Díky tomu můžete osvětlení umístit přesně tam, kam si budete přát. Životnost a výdrž LED diody (>50 000 hod.) znamená pro uživatele obvyklou Miele kvalitu a spolehlivost po mnoho let.

Filtr ActiveAirClean



Exkluzivně
u Miele



Filtr ActiveAirClean na sebe váže nežádoucí pachy z chladničky a zajišťuje pachově neutrální prostředí. Díky tomu nedochází k přenosu chutí a vůní z potravin na potraviny. V chladničce proto můžete bez obav skladovat i aromatické potraviny.

Aktivní uhlíkový filtr je uložen v plastové kazetě, ve které nalezneme dva filtry. Každý z nich se skládá z vrstvy aktivního uhlí a z vrstvy chitosanu. Aktivní uhlí na sebe váže pachy a díky velké ploše je velice účinné. Účinek aktivního uhlí podporuje vrstva chitosanu. Jedná se o přírodní biopolymer, který se vyznačuje vynikajícími schopnostmi vázat pach a tuk.

ComfortClean



Exkluzivně
u Miele



Všechny příhrádky na vnitřní straně dveří chladničky jsou vyrobeny z kvalitního SAN plastu, a proto je můžete jednoduše umýt v myčce nádobí. Pro mytí v myčkách Miele doporučujeme program Rychlý 40 °C, Jemný nebo ECO. Mytím o teplotě až 55 °C docílíte perfektních výsledků.

* Záleží na množství naplnění a nastavení zásuvky.