

H 2465 BP ACTIVE

Духова шафа

сучасний дизайн із підключенням до мережі і піролізом за привабливою ціною.



- Текстовий дисплей із поворотними ручками керування – EasyControl Plus
- Мінімум зусиль для очищення – піроліз
- Miele@home – прилад із підключенням до Wi-Fi
- З легкістю досягайте ідеальних результатів – автоматичні програми
- Для приготування всіх страв зі скоринкою – режим роботи AirFry

EAN: 4002516716495 / номер матеріалу: 12170390 /

Номер старого матеріалу: 22246505UA

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	H 2465 BP ACTIVE
Номер матеріалу виробника	12170390
Номер EAN	4002516716495
Маркетинговий клас	Silver
Тип конструкції і дизайн	
Колір	Чорний обсидіан (EL)
Активн.	•
Тип і конструкція приладу	
Духова шафа	•
Зручні функції	
Швидке нагрівання	•
Режими роботи	
Конвекція плюс	•
Зручна термічна обробка	•
AirFry	•
Інтенсивне випікання	•
Гриль з обдуванням	•
Гриль	•
Автоматичні програми	•
Зручність використання	
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Дисплей	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Індикація часу	•
Таймер	•
Програмування початку приготування	•
Програмування закінчення приготування	•
Програмування тривалості приготування	•
Індикація фактичної температури	•
Індикація потрібної температури	•
Зумер для індикації досягнення потрібної температури	•
Рекомендована температура	•
Індивідуальні налаштування	•
Ефективність	
Клас енергоефективності (A+++ – D)	A+
Зручність очищення	
Піролітичне самоочищення	•
Дверцята CleanGlass	•
Безпека	
Система охолодження приладу та холодна поверхня фасаду	•
Захисне вимкнення	•
Блокування ввімкнення	•
Блокування дверцят під час піролітичного очищення	•
Технічні дані	
Об'єм робочої камери, л	76
Кількість рівнів завантаження	5

Духова шафа

FAN: 4002516716495 / номер матеріалу: 12170390 /




Номер старого матеріалу: 22246505UA

Пронумеровані рівні завантаження	•
Освітлення духової шафи	1 галогенова лампа
Навішування дверцят	Знизу
Мін. ширина ніші, у мм	560
Макс. ширина ніші, у мм	568
Мін. висота ніші, у мм	590
Макс. висота ніші, у мм	595
Глибина ніші, у мм	550
Вага, у кг	47,0
Загальне номінальне навантаження, у кВт	3,60
Напруга, у В	220 - 240
Частота, у Гц	50
Номинал запобіжника, у А	16
Кількість фаз	1
Кабель живлення зі штекером	•
Довжина мережевого кабелю, м	1,50
Лампи на заміну	Клієнт
Акcesуари в комплекті	
Універсальний піддон для запікання з PerfectClean HUBB 71	1
Решітка для випікання та смаження без PerfectClean	1
Знімні бічні напрямні (пара)	1
Доступні мови для дисплея	
Доступні мови відображення через MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, niederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 2465 BP ACTIVE

Духова шафа


сучасний дизайн із підключенням до мережі і піролізом за привабливою ціною.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings