

K 7798 C R

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см
з ActiveDoor, PerfectFresh Active і 4* мороз. контейнерами для макс. зручності.



- У 5 раз більше свіжості завдяки акт. звол. — PerfectFresh Active
- Автоматичне відчинення та зачинення дверцят приладу — ActiveDoor
- Інтегроване 4-зіркове морозильне відділення
- Окрема регулюв. підсвітка скляних полиць завдяки FlexiLight 2.0
- Рівномірний розподіл температури у всьому приладі — DynaCool
- Зручність виймання завдяки поворотній скляній полиці: FlexiTray

EAN: 4002516748069 / номер матеріалу: 12444990 /
Номер старого матеріалу: 36779800EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	K 7798 C R
Номер матеріалу виробника	12444990
Номер EAN	4002516748069
Маркетинговий клас	Diamond
Категорія приладу	
Холодильник	•
Тип конструкції	
Вбудований прилад	•
Інтегрований прилад	•
Петля дверцят	правий
Дизайн	
Освітлення вентилятора	•
Освітлення системи свіжості	•
Зручність використання	
Освітлення зони холодильника	FlexiLight 2,0
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Система свіжості	PerfectFresh Active
Помічник відкривання дверцят	ActiveDoor
Точне регулювання внутрішніх дверей	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Дозатор льоду/води з приєднанням до водопроводу	Hi
Smart Extras	
Push-сповіщення	•
Поради щодо охолодження	•
Режими охолодження	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Інтеграція зі Smart Home	•
Керування	
Інтерфейс користувача	FreshTouch
SuperCool	•
Кількість температурних зон	3
Режим «Шабат»	•
Режим «Вечірка»	•
Режим «Відпустка»	•
Холодильник/Холодильне відділення	
Морозильна камера 4*	•
Кількість полиць	4
з них підсвічувані	2
Кількість боксів для підтримання продуктів свіжими	3
Суха задня стінка	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•

K 7798 C R

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см
з ActiveDoor, PerfectFresh Active і 4* мороз. контейнерами для макс. зручності.




EAN: 4002516748069 / номер матеріалу: 12444990 /

Номер старого матеріалу: 36779800EU1


Кількість внутрішніх тримачів на дверцятах для консервованих продуктів	3
Стійки на дверях для пляшок	2
Полички на дверцятах	5
Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	C
Витрати електроенергії в рік, у кВт	130,67
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,35
Безпека	
Функція блокування	•
Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Технічні дані	
Мін. ширина ніші, у мм	560
Макс. ширина ніші, у мм	570
Мін. висота ніші, у мм	1777
Макс. висота ніші, у мм	1793
Глибина ніші, у мм	550
Розміри приладу в мм (Ш x В x Г)	559 x 1770 x 546
Ширина приладу, у мм	559
Висота приладу, у мм	1770
Глибина приладу, у мм	546
Вага, у кг	73,4
Технологія дверцят на петлях	Фіксовані дверцята
Макс. вага фронтальних дверцят — холодильник, кг	26
Кліматичний клас	SN-T
Холодильне відділення, л	250
із зоною PerfectFresh, л	98
4* морозильна камера, л	27
У т.ч. кухонна шафа, л	250
Загальна корисна ємність в л	276
Термін зберігання в разі несправності, г	14
Потужність заморожування, у кг/24 год	2,00
Клас акустичного шуму (A–D)	B
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	33
Фактичне споживання (mA)	1200
Напруга, у В	220 - 240
Номинал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50 - 60
Довжина проводу живлення, у м	2,2
Лампи на заміну	Сервісна служба
Аксесуари в комплекті	
Лоток для яєць	•
Організаційний короб PerfectFresh	•

K 7798 C R


Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см
з ActiveDoor, PerfectFresh Active і 4* мороз. контейнерами для макс. зручності.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation