


## KWTUS 7096 E

Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 82–88 см з окремими темпер. зонами, FlexiFrame та Push2open в компактному дизайні.



- Ідеальна температура напою та зберігання завдяки окремим температурним зонам
- Зберігання пляшок усіх розмірів/форм завдяки FlexiFrame
- Ідеальне регулювання вологості за допомогою ActiveHumidity
- Записи на дерев'яних полочках на дошці NoteBoard
- Стійке до ультрафіолету ізольоване скло

EAN: 4002516779438 / номер матеріалу: 12519560 /  
Номер старого матеріалу: 39709610EU1

| Загальна інформація                         |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ідентифікатор моделі                        | KWTUS 7096 E                                   |
| Номер матеріалу виробника                   | 12519560                                       |
| Номер EAN                                   | 4002516779438                                  |
| Маркетинговий клас                          | Diamond                                        |
| Категорія приладу                           |                                                |
| Винний холодильник                          | •                                              |
| Тип конструкції                             |                                                |
| Вбудований прилад                           | •                                              |
| Інтегрований прилад                         | •                                              |
| Вбудований під стіл прилад                  | •                                              |
| Петля дверцят                               | правий                                         |
| Змінне навішування дверцят                  | •                                              |
| Можливість Side-by-side                     | •                                              |
| Дизайн                                      |                                                |
| Колір корпусу                               | чорний                                         |
| Колір фронту                                | Скло: чорний обсидіан                          |
| Тоновані скляні дверцята                    | Так                                            |
| Освітлення винної шафи                      | Світлодіоди із плавним регулюванням яскравості |
| Зручність використання                      |                                                |
| Об'єднання в мережу з Miele@home            | •                                              |
| Помічник відкриття дверцят                  | Push2open                                      |
| DynaCool                                    | •                                              |
| ActiveHumidity                              | •                                              |
| SoftClose                                   | •                                              |
| Фільтр Active AirClean                      | •                                              |
| Загальна кількість полиць                   | 5                                              |
| Кількість полиць                            | 4                                              |
| Матеріал полиці                             | Бук                                            |
| Кількість стійок FlexiFrame                 | 3                                              |
| Кількість полиць для поперечного зберігання | 1                                              |
| SelfClose FlexiFrame                        | •                                              |
| NoteBoard                                   | Так                                            |
| Зберігання з низьким рівнем вібрації        | •                                              |
| Smart Extras                                |                                                |
| Push-сповіщення                             | •                                              |
| WineStorage Guide                           | •                                              |
| Режими охолодження                          | •                                              |
| Оригінальна підсвітка                       | •                                              |
| ActiveHumidity                              | •                                              |
| Smart Extras                                |                                                |
| RemoteUpdate                                | •                                              |
| Інтеграція зі Smart Home                    | •                                              |
| Керування                                   |                                                |
| Інтерфейс користувача                       | FreshTouch                                     |
| Кількість температурних зон                 | 2                                              |
| Мін. діапазон встановлення температури, °C  | 5                                              |

## KWTUS 7096 E

Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 82–88 см  
з окремими темпер. зонами, FlexiFrame та Push2open в компактному дизайні.



EAN: 4002516779438 / номер матеріалу: 12519560 /

Номер старого матеріалу: 39709610EU1

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Макс. діапазон встановлення температури, °C | 20 |
| Режим «Шабат»                               | •  |

### Холодильник/Холодильне відділення

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Суха задня стінка | BlackSteel |
|-------------------|------------|

### Ефективність

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Клас енергоефективності (A–G)              | E     |
| Витрати електроенергії в рік, у кВт        | 82,90 |
| Витрати електроенергії за 24 години, у кВт | 0,22  |

### Безпека

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Функція блокування                 | • |
| Акустичний сигнал відкритих дверей | • |
| Акустичний температурний сигнал    | • |
| Оптичний сигнал відкритих дверей   | • |
| Оптичний температурний сигнал      | • |

### Технічні дані


|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Мін. ширина ніші, у мм                         | 600       |
| Макс. ширина ніші, у мм                        | 604       |
| Мін. висота ніші, у мм                         | 820       |
| Макс. висота ніші, у мм                        | 880       |
| Глибина ніші, у мм                             | 565       |
| Ширина приладу, у мм                           | 597       |
| Висота приладу, у мм                           | 819       |
| Глибина приладу, у мм                          | 579       |
| Вага, у кг                                     | 52,2      |
| Кліматичний клас                               | SN-ST     |
| Холодильне відділення, л                       | 95        |
| Винна шафа в літрах                            | 95        |
| Загальна корисна ємність в л                   | 95        |
| Ємність пляшок Бордо 0,75 л (кількість пляшок) | 32 пляшки |
| Клас акустичного шуму (A–D)                    | B         |
| Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт                   | 32        |
| Фактичне споживання (мА)                       | 1500      |
| Напруга, у В                                   | 220 - 240 |
| Номинал запобіжника, у А                       | 10        |
| Кількість фаз                                  | 1         |
| Частота, у Гц                                  | 50 - 60   |
| Довжина проводу живлення, у м                  | 2,2       |

### Аксесуари в комплекті


|                |   |
|----------------|---|
| Білий коректор | • |
|----------------|---|

## KWTUS 7096 E


Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 82–88 см з окремими темпер. зонами, FlexiFrame та Push2open в компактному дизайні.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions




KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view




KWTUS7096E, Built-under, side view



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (\*footnote)



KWTUS7096E, interior dimensions



KWTUS7096E, Built-under, side view