

MT 1

Mangeltisch, 150 cm breit

- feststehend, für einen optimalen Stand.



- Hohe Qualität – stabile Stahlrohrkonstruktion
- Höhe 80, Breite 150, Tiefe 63 cm

EAN-Nr.: 4002511097841 / Materialnummer: 03049890 / Alte Materialnummer: 59130001D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

MT 1

Mangeltisch, 150 cm breit

- feststehend, für einen optimalen Stand.



EAN-Nr.: 4002511097841 / Materialnummer: 03049890 / Alte Materialnummer: 59130001D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

MT 1

Mangeltisch, 150 cm breit

- feststehend, für einen optimalen Stand.



EAN-Nr.: 4002511097841 / Materialnummer: 03049890 / Alte Materialnummer: 59130001D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
Produktkategorie	
Tisch/Tischzubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	800
Außenmaß, Nettobreite in mm	1500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	630
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	800
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1500
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht [kg]	43,00
Bruttogewicht in kg	43,00