

SBT

Spezial-Bügeltisch

mit wasser- und hitzebeständiger Spezialplatte für höchste Strapazierfähigkeit.

EAN-Nr.: 4002511097988 / Materialnummer: 03050560 / Alte Materialnummer: 59130015D



- Hohe Qualität – stabile Stahlrohrkonstruktion
- Höhe 80, Breite 150, Tiefe 32 cm

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

SBT

Spezial-Bügeltisch

mit wasser- und hitzebeständiger Spezialplatte für höchste Strapazierfähigkeit.

EAN-Nr.: 4002511097988 / Materialnummer: 03050560 / Alte Materialnummer: 59130015D



PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

SBT

Spezial-Bügeltisch

mit wasser- und hitzebeständiger Spezialplatte für höchste Strapazierfähigkeit.

EAN-Nr.: 4002511097988 / Materialnummer: 03050560 / Alte Materialnummer: 59130015D



PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	800
Außenmaß, Nettobreite in mm	1500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	320
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	800
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1500
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	320
Nettogewicht [kg]	38,00
Bruttogewicht in kg	38,00