


E 205
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.




- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Für 17 Gläser mit einem Durchmesser von 6,6 cm
- Mit Lochblechunterlage zur Brechung des Spülstrahls
- Strebenhöhe 220 mm
- Die maximale Bestückungshöhe mit Gläsern beträgt 270 mm

EAN-Nr.: 4002511808874 / Materialnummer: 03808980 / Alte Materialnummer: 67520501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Gläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anzahl Reihen	2
Strebenhöhe in mm	220
Maximale Bestückungshöhe in mm	270
Einsetzbar im Unterkorb	APFD 220, U 890
Kapazität	
Gläser bis max. Ø 66 mm [Anzahl]	17
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0

E 205
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



EAN-Nr.: 4002511808874 / Materialnummer: 03808980 / Alte Materialnummer: 67520501D

Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	221
Außenmaß, Nettobreite in mm	243
Außenmaß, Nettotiefe in mm	494
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	505
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	1,40
Bruttogewicht in kg	1,80