


E 216

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Für 15 Teller mit einem Durchmesser von max. 24 cm
- Möglichkeit zum Einstellen des Besteckköchers E 165


EAN-Nr.: 4002511113756 / Materialnummer: 03809080 / Alte Materialnummer: 67521601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Teller	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Einsetzbar im Unterkorb	U 890
<b>Kapazität</b>	
Teller bis Ø 240 mm [Anzahl]	15
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0

E 216

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



EAN-Nr.: 4002511113756 / Materialnummer: 03809080 / Alte Materialnummer: 67521601D

<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,95