

E 403

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 105 Uhrgläsern.



- Geeignet für 105 Uhrgläser mit Ø 50 – 60 mm
- Ausgestattet mit 36 Streben im Abstand von 9 mm mm

EAN-Nr.: 4002511116634 / Materialnummer: 03830430 / Alte Materialnummer: 69540301D

Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Uhrgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	9
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Uhrgläser [Anzahl]	105
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	35
Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	200
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	510
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	280
Nettogewicht in kg	1,45
Bruttogewicht in kg	1,48