

E 815
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Für 10 Weizenbiertgläser
- Strebenhöhe 240 mm ,
Strebenabstand 95 mm

EAN-Nr.: 4002512259446 / Materialnummer: 05018670 / Alte Materialnummer: 67581501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Gläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Strebenabstand in mm	95
Strebenhöhe in mm	240
Einsetzbar im Unterkorb	U 890
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0

E 815
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



EAN-Nr.: 4002512259446 / Materialnummer: 05018670 / Alte Materialnummer: 67581501D

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	252
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	513
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	1,58
Bruttogewicht in kg	1,98