

HM 16-83

Muldenmangel, Elektro

mit professioneller Ausstattung für beste Mangelergebnisse.



- Leistung 15.0 kg/h*, Walzendurchmesser 160 mm , Arbeitsbreite 830 mm
- Komfortables Mangeln im Sitzen
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Langlebige Walzenbewicklung – Aramid Nadelfiltztuch
- Robuste Bauweise für eine professionelle Nutzung

* Bei 20 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002512404112 / Materialnummer: 05333200 /
Alte Materialnummer: 53168301D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäschein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Lotosweiß
Walzendurchmesser in mm	160
Arbeitsbreite in mm	830
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Polyester-Nadelfiltzmatte
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 20 % Restfeuchte in kg/h	15,0
Getestete Betriebsstunden	2500
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	2,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,5
Einstellbare Temperatur	In Temperaturstufen
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	AC 220-240V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,70-3,30
Gesamtanschluss in kW	2,80-3,30
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	960
Außenmaß, Breite in mm	1050
Außenmaß, Tiefe in mm	380
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1010
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1110
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	445
Nettogewicht in kg	40
Bruttogewicht in kg	47
Maximale Bodenbelastung in N	372
Ausstattung	
2 Standfüße	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•

HM 16-83

Muldenmangel, Elektro

mit professioneller Ausstattung für beste Mangelergebnisse.



EAN-Nr.: 4002512404112 / Materialnummer: 05333200 /

Alte Materialnummer: 53168301D

Fußschaltung	•
Ablagestange	•
4 Fußbodenschonende Laufrollen	•
Anlagebrett	•
Wäscherückführung	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•