

APWM 016
Rückschlagventil
zum Einbau in den Dosierschlauch P2.



- Für alkalische oder saure Dosiermittel *

* Durch das Rückschlagventil wird das Nachlaufen des Dosiermittels verhindert.

Hinweis: Bei Verwendung von Schönungsmitteln oder Flüssigstärke soll kein Rückschlagventil in den entsprechenden Dosierschlauch eingesetzt werden, da diese Mittel das Ventil verkleben können.

EAN-Nr.: 4002512614054 / Materialnummer: 05571620 /
Alte Materialnummer: 59170078D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	40
Außenmaß, Nettobreite in mm	80
Außenmaß, Nettotiefe in mm	40
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	350
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht [kg]	0,32
Bruttogewicht in kg	0,40