

C 4065 0,50EUR

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl  
mit mechanischem Prüfer für 50 Cent-Münzen.



- Geeignet für den Programm- oder Zeitbetrieb
- Für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt
- Preisänderungen über Umprogrammierung durch den Betreiber möglich
- Standgerät zur Platzierung auf dem Maschinendeckel
- Höhe 25,8, Breite 17,5, Tiefe 15,5 cm

EAN-Nr.: 4002513259742 / Materialnummer: 05708760 / Alte Materialnummer: 59406501D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörgzugehörigkeit	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4065 0,50EUR

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl  
mit mechanischem Prüfer für 50 Cent-Münzen.



EAN-Nr.: 4002513259742 / Materialnummer: 05708760 / Alte Materialnummer: 59406501D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
<b>Produktkategorie</b>	
Kassiersystem	•
Kassiergerät	•

C 4065 0,50EUR

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl  
mit mechanischem Prüfer für 50 Cent-Münzen.



EAN-Nr.: 4002513259742 / Materialnummer: 05708760 / Alte Materialnummer: 59406501D

Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	AC 220-240V 50-60HZ
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	258
Außenmaß, Nettobreite in mm	176
Außenmaß, Nettotiefe in mm	155
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	325
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	195
Nettogewicht [kg]	4,41
Bruttogewicht in kg	5,59
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•