

C 4070 EUR WM

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit elektronischem Prüfer für EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 und Wertmarken 2/8/9.



- Lernmodus und Möglichkeit zur Programmierung über den PC
- Geeignet für den Programm- oder Zeitbetrieb
- Für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt
- Standgerät zur Platzierung auf dem Maschinendeckel
- Höhe 25,8, Breite 17,5, Tiefe 15,5 cm

EAN-Nr.: 4002513259964 / Materialnummer: 05708820 / Alte Materialnummer: 59407001D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4070 EUR WM

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit elektronischem Prüfer für EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 und Wertmarken 2/8/9.



EAN-Nr.: 4002513259964 / Materialnummer: 05708820 / Alte Materialnummer: 59407001D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Produktkategorie	
Kassiersystem	•
Kassiergerät	•

C 4070 EUR WM

Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl

mit elektronischem Prüfer für EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 und Wertmarken 2/8/9.



EAN-Nr.: 4002513259964 / Materialnummer: 05708820 / Alte Materialnummer: 59407001D

Produkteigenschaften

Elektroanschluss AC 220-240V 50-60HZ

Material Edelstahl

Farbe Edelstahl

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 258

Außenmaß, Nettobreite in mm 176

Außenmaß, Nettotiefe in mm 155

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 325

Außenmaß, Bruttobreite in mm 245

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 195

Nettogewicht [kg] 4,43

Bruttogewicht in kg 5,76

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•