

E 969

Einsatz

zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Lochblech 7 x 7 x 3 mm
- Einsetzbar für E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 mit E 945\*

\* In E 941 nur in Kombination mit E 945 einsetzbar.

EAN-Nr.: 4002513298765 / Materialnummer: 05746240 / Alte Materialnummer: 69596901D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	122
Außenmaß, Nettobreite in mm	363
Außenmaß, Nettotiefe in mm	533
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	165
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	2,08
Bruttogewicht in kg	2,23