


KM 520

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit 4 Kochzonen und direkter Knebelbedienung für größten Komfort.



- Einfache und direkte Steuerung – Bedienung über Knebel
- Ansprechendes Design – 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Flexibel – 4 Kochzonen
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone


EAN-Nr.: 4002513806526 / Materialnummer: 06442860 / Alte Materialnummer: 26520050D

Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte	Anschlusskabel, Glasschaber
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 210
Max. Leistung in W	2300
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
Bedienkomfort	
Anzeigefarbe	Rot
Bedienung über Knebel	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	60 x 574 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	60
Abmessungen in mm (Tiefe)	504

KM 520

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit 4 Kochzonen und direkter Knebelbedienung für größten Komfort.




EAN-Nr.: 4002513806526 / Materialnummer: 06442860 / Alte Materialnummer: 26520050D

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	66
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	6,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja


KM 520

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit 4 Kochzonen und direkter Knebelbedienung für größten Komfort.



KM520 (Skizze)

1) Einbau-Höhe, 2) Einbau-Höhe Netzanschlusskasten,
3) vorn



KM520-AUS (Skizze) m. Fußnote

1. Einbauhöhe, 2. Einbauhöhe Netzanschlusskasten, 3.
Vorn