


U 535

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 20 cm Höhe.



- Mit 25 Fächern
- Fächergröße 90 mm x 90 mm mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender
- Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 20 cm
- Breite 50, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronormflanken 53 cm


EAN-Nr.: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 /
Alte Materialnummer: 67653501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 535

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 20 cm Höhe.



EAN-Nr.: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 /

Alte Materialnummer: 67653501D

PTD 704

Produktkategorie

Korb für Gläser

Produkteigenschaften

Material Kunststoff

Farbe Blau

Anzahl Fächer 25

Fächerbreite in mm 90

Fächerlänge in mm 90

Kapazität

Gläser 110-140 mm Höhe [Anzahl] 25

Gläser 175-200 mm Höhe [Anzahl] 25

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl 0

Spannung in V 0-0

Frequenz in Hz 0-0

Gesamtanschluss in kW 0,00-0,00

Absicherung in A 0-0

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 200

Außenmaß, Nettobreite in mm 500

Außenmaß, Nettotiefe in mm 500

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 220

Außenmaß, Bruttobreite in mm 550

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 550

Nettogewicht in kg 2,50

Bruttogewicht in kg 3,00