

E 327/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN-Nr.: 4002514556239 / Materialnummer: 07333100 / Alte Materialnummer: 69532702D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Siebschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	410
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	420
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	595
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30