

E 439/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 7 Siebschalen.



- Geeignet für die Aufnahme von 7 Siebschalen auf 3 oder 4 Ebenen
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Die zweite Ebene von unten ist herausnehmbar
- Die Bestückungshöhen der 4 Ebenen unterscheiden sich
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN-Nr.: 4002514556246 / Materialnummer: 07333110 / Alte Materialnummer: 69543905D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	7
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	505
Außenmaß, Nettobreite in mm	532
Außenmaß, Nettotiefe in mm	517
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	500
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	11,80
Bruttogewicht in kg	13,30