

HM16-80 D [EL]

Muldenmangel, Elektro

mit Dampffunktion für beste Ergebnisse und höchsten Komfort.



- Leistung 13,0 kg/h*, Walzendurchmesser 160 mm, Arbeitsbreite 830 mm
- Komfortables Mangeln im Sitzen
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Langlebige Walzenbewicklung – Aramid Nadelfilztuch
- Einfach zu verstauen – Klappfunktion

* Bei 20 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002514581781 / Materialnummer: 07362940 / Alte Materialnummer: 53168001D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Lotosweiß
Walzendurchmesser in mm	160
Arbeitsbreite in mm	830
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Polyester-Nadelfilzmatte
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 20 % Restfeuchte in kg/h	13,0
Getestete Betriebsstunden	2500
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	2,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,5
Einstellbare Temperatur	In Temperaturstufen
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	AC 220-240V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	3,10-3,70
Heizleistung Boiler in kW	0,85
Gesamtanschluss in kW	3,20-3,80
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	959
Außenmaß, Breite in mm	985
Außenmaß, Tiefe in mm	380
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	570
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	39
Bruttogewicht in kg	45
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	382
Ausstattung	
Dampffunktion	•
Rundum freies Walzenende	•
Klappfunktion	•

HM16-80 D [EL]

Muldenmangel, Elektro

mit Dampffunktion für beste Ergebnisse und höchsten Komfort.



EAN-Nr.: 4002514581781 / Materialnummer: 07362940 / Alte Materialnummer: 53168001D

Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung	•
Ablagegestange	•
4 Fußbodenschonende Laufrollen	•
Anlagebrett	•
Wäscherückführung	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•