


E 810

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.




- Geeignet für den Oberkorb O 891
- Für 33 Untertassen oder 17 Dessertteller

EAN-Nr.: 4002515276389 / Materialnummer: 09549010 / Alte Materialnummer: 67581001D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Untertassen	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Kapazität	
Untertassen [Anzahl]	33
Dessertteller [Anzahl]	17
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0

E 810
Einsatz

für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.



EAN-Nr.: 4002515276389 / Materialnummer: 09549010 / Alte Materialnummer: 67581001D

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	143
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	467
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	195
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	0,29
Bruttogewicht in kg	0,49