

E 816

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Bei Bestückung ohne Besteckköcher E 165: 19 Teller bis Ø 33 cm
- Bei Bestückung mit Besteckköcher E 165: 16 Teller bis Ø 33 cm

EAN-Nr.: 4002515275009 / Materialnummer: 09549190 / Alte Materialnummer: 67581601D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Teller	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Einsetzbar im Unterkorb	U 890
Kapazität	
Teller bis Ø 250 mm [Anzahl]	19
Teller bis Ø 330 mm [Anzahl]	19
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00

E 816  
Einsatz  
für die optimale Aufnahme von Tellern.



EAN-Nr.: 4002515275009 / Materialnummer: 09549190 / Alte Materialnummer: 67581601D

Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	134
Außenmaß, Nettobreite in mm	264
Außenmaß, Nettotiefe in mm	485
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,00