

WKG 130 TwinDos
W1 Waschmaschine Frontlader:



EAN-Nr.: 4002515317754 / Materialnummer: 09592410 /
Alte Materialnummer: 11KG1301A

Bauform	
Säulenfähig	•
Türanschlag	rechts
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Bauart	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Chrom
Parameter-Tasten	Lotosweiß
Options-Tasten	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Farbe Bedienelemente	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig
Reinigungsleistung	
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Info-Texte	•
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•

WKG 130 TwinDos
W1 Waschmaschine Frontlader:



EAN-Nr.: 4002515317754 / Materialnummer: 09592410 /
Alte Materialnummer: 11KG1301A

Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Federbetten	•
Maschine reinigen	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
Waschoptionen	
Kurz	•
Einweichen	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	95
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•