

E 812
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



- Geeignet für den Oberkorb O 891 und O 892
- Für 7 Gläser mit einem Durchmesser von max. 60 mm.

EAN-Nr.: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 / Alte Materialnummer: 67581201D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Gläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Einsetzbar im Oberkorb	O 891, O 892
Kapazität	
Gläser bis max. Ø 60 mm [Anzahl]	7
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0

E 812
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.

EAN-Nr.: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 / Alte Materialnummer: 67581201D



Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	143
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	467
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	32
Außenmaß, Bruttobreite in mm	615
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	50
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,51