

## TE P 2000 Teilentsalzungspatrone zur optimalen Wasseraufbereitung.

EAN-Nr.: 4002515405321 / Materialnummer: 09773440 / Alte Materialnummer: 67809601D



- Max. Durchflussmenge: 450 l/h
- Erschöpfungszustand messbar durch separat erhältliches FlowMeter
- Max. Wasserzulauftemperatur 40°C – Druckbelastbarkeit 0,5-10
  bar
- Harzinhalt 12,5 Liter
- Enthärtungskapazität bei einer Karbonathärte von 10 °dH: 11,8 m³

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•



## TE P 2000 Teilentsalzungspatrone zur optimalen Wasseraufbereitung.

EAN-Nr.: 4002515405321 / Materialnummer: 09773440 / Alte Materialnummer: 67809601D



