

LP 2800

Entsalzungspatrone, leer
zum manuellen Einfüllen von Einwegharzen.



- Max. Durchflussmenge: 800 l/h
- Max. Wasserzulauftemperatur
40°C – Druckbelastbarkeit 0,5-10
bar
- Harzinhalt 19 Liter

EAN-Nr.: 4002515411728 / Materialnummer: 09782590 / Alte Materialnummer: 69431805D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

LP 2800

Entsalzungspatrone, leer

zum manuellen Einfüllen von Einwegharzen.



EAN-Nr.: 4002515411728 / Materialnummer: 09782590 / Alte Materialnummer: 69431805D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	600
Außenmaß, Bruttobreite in mm	225
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	225
Durchmesser in mm	230
Nettogewicht in kg	5,23
Bruttogewicht in kg	7,00