

CM 7300 CoffeePassion  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit OneTouch for Two-Funktion und beheizter Abstellfläche für perfekten Genuss.



- Cremiger Milchschaum für Kaffeespezialitäten – Cappuccinatore
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Vorgewärmte Tassen griffbereit – beheizbare Tassenabstellfläche

EAN-Nr.: 4002515647752 / Materialnummer: 10262100 / Alte Materialnummer: 29730020A

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch Zubereitung	•
OneTouch for Two Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießerprofile programmierbar	8
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Display	CM Touch
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	16,0
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	500
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	16
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Uhrzeitspeicher in h	150
Getränkesspezialitäten	
Ristretto einfach	•
Espresso einfach	•
Kaffee einfach	•
Kaffee lang einfach	•
Cappuccino einfach	•
Latte Macchiato einfach	•
Heiße Milch einfach	•
Milchschaum einfach	•
Espresso Macchiato einfach	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Flat white einfach	•

CM 7300 CoffeePassion  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit OneTouch for Two-Funktion und beheizter Abstellfläche für perfekten Genuss.



EAN-Nr.: 4002515647752 / Materialnummer: 10262100 / Alte Materialnummer: 29730020A

Café au lait einfach	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè americano einfach	•
Long black einfach	•
Warmwasser einfach	•
Heißwasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
Teekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brühinheit	•
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	311
Gerätehöhe in mm	397
Gerätetiefe in mm	445
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,