

U 635-S

Korb

mit Schrägstellern, zur verbesserten Reinigung und Trocknung von 20 Gläsern.



- 20 Fächer, Fächergröße 113 mm x 90 mm mm
- Ausgestattet mit einem niedrigen Toprahmen
- Höhe 104/173/233, Breite 500 (inkl. GN-Flanken 530), Tiefe 500 mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender

EAN-Nr.: 4002515673584 / Materialnummer: 10322530 / Alte Materialnummer: 67663501D

| Produktzugehörigkeit | |
|-------------------------------|---|
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Spülmaschinen Tank | • |
| Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |

U 635-S

Korb

mit Schrägstellern, zur verbesserten Reinigung und Trocknung von 20 Gläsern.



EAN-Nr.: 4002515673584 / Materialnummer: 10322530 / Alte Materialnummer: 67663501D

| | |
|---------------------------------|------------|
| Produktkategorie | |
| Korb für Gläser | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Blau, Gelb |
| Anzahl Fächer | 20 |
| Fächerbreite in mm | 113 |
| Fächerlänge in mm | 90 |
| Kapazität | |
| Gläser 110-140 mm Höhe [Anzahl] | 20 |
| Gläser 175-200 mm Höhe [Anzahl] | 20 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 233 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 500 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 500 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 135 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 540 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 540 |
| Nettogewicht in kg | 3,00 |
| Bruttogewicht in kg | 4,00 |