

FN 27273 ws
Stand-Gefrierschrank XL
mit größtem Volumen für viel Stauraum.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefrierortes, nie wieder abtauen dank NoFrost
- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open



EAN-Nr.: 4002515799000 / Materialnummer: 10591400 /
Alte Materialnummer: 37272730EU1

Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W
NoFrost	•
XL Innenraum	•
VarioRoom	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Silence System	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
QuickCool-Timer	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	7
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	262,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,57
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	700
Gerätehöhe in mm	1750
Gerätetiefe in mm	760
Gewicht in kg	91,5
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	320
Gesamtnutzzinhalt in l	320
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	17,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C

FN 27273 ws
Stand-Gefrierschrank XL
mit größtem Volumen für viel Stauraum.




EAN-Nr.: 4002515799000 / Materialnummer: 10591400 /

Alte Materialnummer: 37272730EU1

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus	•
Eiswürfelschale	•

FN 27273 ws
Stand-Gefrierschrank XL
mit größtem Volumen für viel Stauraum.



FN27273ws, FN27474ws, (Skizze) (*Fußnote)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. , Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.,