

XCI-Box
Kommunikationsbox
zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.



- Anschluss von Spitzenlast-, Abluft-, Kassier- und Dosiersystemen
- Komfortable Anbindung an Waschmaschine oder Trockner
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen

EAN-Nr.: 4002515829547 / Materialnummer: 10664830 / Alte Materialnummer: 50501030D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Produktkategorie	
Zusatzgebläse	•
Dosiersystem	•
Spitzenlastabschaltung	•
Zubehör zum Kassiergerät	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	~200-240V 50/60HZ
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	82
Außenmaß, Nettobreite in mm	254
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	280
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht [kg]	1,83
Bruttogewicht in kg	2,22