

DOS G 80 Flex
Schlauchdosierpumpe
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.



- Für Kanister mit einer Höhe bis 340 mm (bis zur Kanisteröffnung)
- Dosierung bis zu 55 Milliliter ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe
- 352 mm Sauglanze für 5 und 10 l-Kanister

EAN-Nr.: 4002516331599 / Materialnummer: 10730780 / Alte Materialnummer: 67747040D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Externes Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	352
Länge Dosierschlauch bis zur Sauglanze in mm	1800
Länge Dosierschlauch vom Gerät bis zum Dosiermodul in mm	2850
Länge des Anschlusskabels zum Gerät in mm	2800

DOS G 80 Flex
Schlauchdosierpumpe
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.



EAN-Nr.: 4002516331599 / Materialnummer: 10730780 / Alte Materialnummer: 67747040D

Minimale Breite Kanisteröffnung in mm	31
Maximale Breite Kanisteröffnung in mm	60
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	114
Außenmaß, Nettobreite in mm	115
Außenmaß, Nettotiefe in mm	139
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	155
Außenmaß, Bruttobreite in mm	485
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	231
Nettogewicht in kg	2,26
Bruttogewicht in kg	3,00