


KWT 6422 iG

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung




EAN-Nr.: 4002515897997 / Materialnummer: 10737480 /
Alte Materialnummer: 36642220EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
Active AirClean Filter	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Silence System	•
Anzahl Ablageflächen gesamt	4
Anzahl der Roste	2
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	2
NoteBoard	Ja
3D-Bodenpräsensterrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	151,48
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,41
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	874
Nischenhöhe in mm max.	890
Nischentiefe in mm	550

KWT 6422 iG

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




EAN-Nr.: 4002515897997 / Materialnummer: 10737480 /

Alte Materialnummer: 36642220EU1


Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	909
Gerätetiefe in mm	572
Gewicht in kg	53,0
Klimaklasse	SN
Kühlzone in l	104
Weinzone in l	104
Gesamtnutzinhalt in l	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	33 Flaschen
Lagerzeit bei Störung in h	0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0

KWT 6422 iG


Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Skizze, frontal




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Seitenansicht (Skizze)



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten (Skizze)




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten, Seitenansicht (Skizze)



ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze

ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Innenraummaße (Skizze)


ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze

ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze


KWT 6422 iG

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



ENB1060, Kombination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Skizze



ENB1060, Kombination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Skizze