

DA 7198 W Triple Black
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Einzigartiges Design mit 3 gewölbten Gläsern in 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 2 LED-Strahler
- Leistungsstark – 600 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor

A⁺

EAN-Nr.: 4002515935736 / Materialnummer: 10744650 / Alte Materialnummer: 28719840D

| | |
|--|-----------------|
| Bauform | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 11-P |
| Design | |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| Miele@mobile App | • |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
| Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 26 |
| ECO-Motor | • |
| PowerManagement System | • |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 26,0 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 390 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Lichtdimmerfunktion | • |
| Gebälse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Gleichstrommotor (DC-Motor) | • |
| Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 160 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 260 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 375 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) | 600 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 40,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 51,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 72,0 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 25,0 |

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935736 / Materialnummer: 10744650 / Alte Materialnummer: 28719840D

| | |
|---|------|
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 45,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0 |

Umluft

| | |
|---|------|
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 85 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 165 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 265 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 375 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 46,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 57,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 66,0 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 75,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 61,0 |

Sicherheit

| | |
|----------------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

Technische Daten

| | |
|---|------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 440 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm | 440 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 880 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 440 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 440 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 440 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 440 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 440 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 433 |
| Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 21,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Festanschluss | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,11 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) | 650 |
| Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm | |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |

Montagehinweise

| | |
|---|----------------|
| Abluftanschluss oben | • |
| Abluftanschluss oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|

DA 7198 W Triple Black
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




EAN-Nr.: 4002515935736 / Materialnummer: 10744650 / Alte Materialnummer: 28719840D

| Nachkaufbares Zubehör | |
|----------------------------------|-----------|
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Regenerierbarer Aktivkohlefilter | DKF 11-R |
| Kamin | DADC 7000 |

DA 7198 W Triple Black

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 7198 W – Triple (Skizze)

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Durchbruch bei Ablufführung nach hinten. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.,