

DA 6498 W Pure Grey
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Kopffreiheit – mit exklusivem Glasdesign in 899 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 610 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN-Nr.: 4002515935675 / Materialnummer: 10744690 /
Alte Materialnummer: 28649860D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Graphitgrau
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 25-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	440
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	610

DA 6498 W Pure Grey
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935675 / Materialnummer: 10744690 /
Alte Materialnummer: 28649860D

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	37,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	49,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	490
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	42,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	550
Breite des Haubenkörpers in mm	899
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	550
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	550
Höhe des Haubenkörpers in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	550
Tiefe des Haubenkörpers in mm	530
Nettogewicht in kg	25,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10

DA 6498 W Pure Grey

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935675 / Materialnummer: 10744690 /

Alte Materialnummer: 28649860D

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben

•

Abluftanschluss oben und hinten

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld

empfehlenswert

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 25-R

Kamin

DADC 6000

