

DA 4288 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 748 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 630 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN-Nr.: 4002515935774 / Materialnummer: 10749600 /  
Alte Materialnummer: 28428850D

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
<b>LED-Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	570
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	390

DA 4288 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935774 / Materialnummer: 10749600 /  
Alte Materialnummer: 28428850D

Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	630
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	49,0

#### Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	185
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	315
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	460
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	58,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

#### Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685–1005
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	815–1135
Breite des Haubenkörpers in mm	748
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	685
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	815
Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1135
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	23,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

DA 4288 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935774 / Materialnummer: 10749600 /  
Alte Materialnummer: 28428850D

#### Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe


•

#### Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 12-R

DA 4288 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 4288 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),