

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket

**A++**

EAN-Nr.: 4002515935934 / Materialnummer: 10750300 / Alte Materialnummer: 28669830D

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bauform</b>   |              |
| Wand-Dunstabzugshaube  | •            |
| <b>Betriebsarten</b>   |              |
| Art der Luftführung  | Umrüstbar    |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft                | DUW 20       |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 12-P     |
| <b>Design</b>  |              |
| Farbe  | Brillantweiß |
| <b>Bedienkomfort</b>   |              |
| Vernetzung mit Miele@home                                    | •            |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                | •            |
| Elektronische Steuerung                                      | •            |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3            |
| Touchbedienung   | •            |
| Miele@mobile App   | •            |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar                      | •            |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                                       | •            |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                 | •            |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar                          | •            |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar                    | •            |
| Silence-Paket  | •            |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •            |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |              |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | A++          |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 24,6         |
| ECO-Motor  | •            |
| PowerManagement System                                       | •            |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 24,6         |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A            |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | A            |
| <b>Filtersystem</b>  |              |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 3            |
| <b>Beleuchtung</b>   |              |
| LED  | •            |
| Anzahl x Watt  | 3 x 3 W      |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 670          |
| Farbtemperatur in K  | 3500         |
| Lichtdimmerfunktion  | •            |
| <b>Gebläse</b>   |              |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •            |
| Gleichstrommotor (DC-Motor)                                  | •            |
| <b>Abluft</b>  |              |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 200          |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 300          |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 400          |
| Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)                | 640          |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 36,0         |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 44,0         |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935934 / Materialnummer: 10750300 / Alte Materialnummer: 28669830D

|   |                |
|---|----------------|
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 52,0           |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3      | 63,0           |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                 | 21,0           |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 29,0           |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 37,0           |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13   | 48,0           |
| <b>Umluft</b>   |                |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                   | 110            |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                   | 185            |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                   | 315            |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591            | 460            |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 45,0           |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 53,0           |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 63,0           |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3    | 72,0           |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 30,0           |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 38,0           |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 48,0           |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0           |
| <b>Sicherheit</b>   |                |
| Sicherheitsausschaltung                                     | •              |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG)                            | •              |
| <b>Technische Daten</b>                                     |                |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                    | 710–1030       |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm                    | 840–1160       |
| Breite des Haubenkörpers in mm                              | 898            |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm               | 710            |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm               | 1030           |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                          | 840            |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                | 85             |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                          | 1160           |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                               | 500            |
| Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm              | 450            |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)           | 650            |
| Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm                      |                |
| Nettogewicht in kg  | 26,0           |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                       | 1,5            |
| Schutzkontaktstecker  | •              |
| Gesamtanschlusswert in kW                                   | 0,08           |
| Spannung in V   | 230            |
| Absicherung in A  | 10             |
| Phasenanzahl  | 1              |
| Frequenz in Hz  | 50             |
| <b>Montagehinweise</b>                                      |                |
| Abluftanschluss oben  | •              |
| Abluftanschluss oben und hinten                             | •              |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm                        | 150            |
| Teleskopierbarer Kamin                                      | •              |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld                 | empfehlenswert |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.




EAN-Nr.: 4002515935934 / Materialnummer: 10750300 / Alte Materialnummer: 28669830D

| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>    |          |
|----------------------------------|----------|
| Rückstauklappe                   | •        |
| <b>Nachkaufbares Zubehör</b>     |          |
| Aktivkohlefilter                 | Nein     |
| Regenerierbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-R |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



DA 6698 W, CLST (Skizze)

1. Abluft, 2. Umluft, 3. Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4. + 5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)