

DA 6798 W Shape

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Kopffreiheit – Design angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 610 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN-Nr.: 4002515935811 / Materialnummer: 10750370 /
Alte Materialnummer: 28679840D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 25-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,8
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	320
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	610
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0

DA 6798 W Shape
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935811 / Materialnummer: 10750370 /
Alte Materialnummer: 28679840D

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	325
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	490
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	42,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	568
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	568
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	568
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	568
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	568
Höhe des Haubenkörpers in mm	568
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	568
Tiefe des Haubenkörpers in mm	493
Nettogewicht in kg	30,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

DA 6798 W Shape

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935811 / Materialnummer: 10750370 /

Alte Materialnummer: 28679840D

Montagehinweise

Abluftanschluss oben

•

Abluftanschluss hinten

•

Abluftanschluss oben und hinten

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld

empfehlenswert

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 25-R


Kamin

DADC 6000

DA 6798 W Shape

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



DA 6798 W – Shape (Skizze)

- 1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt.,
- 2) Durchbruch bei Ablufführung nach hinten.
Abluftanschluss alternativ nach hinten.,
- 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.,