

DA 4248 V D Puristic Varia  
Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 1198 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Immer die optimale Höhe – motorische Höhenverstellung
- Leistungsstark – 675 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket

**A<sup>+</sup>**

EAN-Nr.: 4002515945506 / Materialnummer: 10767370 /  
Alte Materialnummer: 28424855D

<b>Bauform</b>	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Abluft
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion	Con@ctivity 3,0
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Hood in motion	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	600
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	420

DA 4248 V D Puristic Varia  
Insel-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515945506 / Materialnummer: 10767370 /  
Alte Materialnummer: 28424855D

Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	675
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	39,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	24,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	55,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

#### Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	1198
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	755
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1045
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	698
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	45,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,29
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

#### Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert


#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

## DA 4248 V D Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 4248 VD (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 3) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und, eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.