

KWT 6422 i

Einbau-Weintemperierschrank mit FlexiFrame und 3D-Bodenpräsentier für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung



EAN-Nr.: 4002515947432 / Materialnummer: 10792890 /
Alte Materialnummer: 36642200EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	2
Material der Holzroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	2
NoteBoard	Ja
3D-Bodenpräsentierrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	150,38
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,41
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	874
Nischenhöhe in mm max.	890
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	557
Gerätehöhe in mm	872
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	50,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	20

KWT 6422 i

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und 3D-Bodenpräsentier für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN-Nr.: 4002515947432 / Materialnummer: 10792890 /

Alte Materialnummer: 36642200EU1

Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	97
Weinzone in l	97
Gesamtnutzinhalt in l	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	30 Flaschen
Lagerzeit bei Störung in h	0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0

Mitgeliefertes Zubehör


Active AirClean Filter

•

KWT 6422 i

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und 3D-Bodenpresenter für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT6422i, *Fußnote, Skizze

* empfohlen 560 mm,


ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze

ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze



ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze

KWT6422i, KWT6422i-1, Skizze



KWT6422i, KWT6422i-1, Innenraummaße (Skizze)