

M 500-2200 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm.



- Leistung 82.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515961711 / Materialnummer: 10817540 / Alte Materialnummer: 53502236D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	82,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	42,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlautpumpe	•
Ölinhalt in l	50
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1265
Außenmaß, Breite in mm	3040
Außenmaß, Tiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1270
Bruttogewicht in kg	1300
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•

M 500-2200 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm.



EAN-Nr.: 4002515961711 / Materialnummer: 10817540 / Alte Materialnummer: 53502236D

Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•