

## M 500-1750 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäscheein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



- Leistung 65.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515961759 / Materialnummer: 10817590 / Alte Materialnummer: 53501806D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	65,0
<b>Steuerung</b>	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	33,19
Absicherung in A	50
Sonderspannung (Option)	•
<b>Wärmeträger</b>	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1265
Außenmaß, Breite in mm	2590
Außenmaß, Tiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2900
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1000
Bruttogewicht in kg	1030
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•

M 500-1750 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN-Nr.: 4002515961759 / Materialnummer: 10817590 / Alte Materialnummer: 53501806D

Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•