

M 500-2200 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm.



- Leistung 74.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlauftsystem

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515961834 / Materialnummer: 10817680 / Alte Materialnummer: 53502246D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	74,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	0,99
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1265
Außenmaß, Breite in mm	3040
Außenmaß, Tiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1270
Bruttogewicht in kg	1300
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•

M 500-2200 [S] LACO
Muldenmangel, Dampf
mit frontseitiger Wäschein- und -abgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm.



EAN-Nr.: 4002515961834 / Materialnummer: 10817680 / Alte Materialnummer: 53502246D

Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•