

M 500-2500 [S] LACO  
 Muldenmangel, Dampf  
 mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.




- Leistung 85.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2500 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexibile, lasergeschweißte Mulde
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlauftsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515961841 / Materialnummer: 10817690 / Alte Materialnummer: 53502546D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2500
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	85,0
<b>Steuerung</b>	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Gesamtanschluss in kW	0,99
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1265
Außenmaß, Breite in mm	3340
Außenmaß, Tiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3700
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1350
Bruttogewicht in kg	1380
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•

M 500-2500 [S] LACO  
Muldenmangel, Dampf  
mit frontseitiger Wäschein- und -abgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



EAN-Nr.: 4002515961841 / Materialnummer: 10817690 / Alte Materialnummer: 53502546D

Abdeckhaube	•
<hr/>	
Pausenfunktion	•
<hr/>	
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
<hr/>	
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
<hr/>	
Not-Halt-Schalter	•
<hr/>	
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
<hr/>	
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<hr/>	
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
<hr/>	
Coin Box (Option)	•
<hr/>	
Eingabemaschine (Option)	•
<hr/>	
Faltung (Option)	•
<hr/>	
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
<hr/>	
CE	•
<hr/>	
TÜV	•
<hr/>	
CSA	•