

M 500-3000 [S] LACO  
 Muldenmangel, Dampf  
 mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



- Leistung 103.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlauftsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515961858 / Materialnummer: 10817700 / Alte Materialnummer: 53503046D

| <b>Bauform und Ausführung</b>                      |  |
|--|--|
| Bauform  | Fronts. Wäscheein- und ausgabe                         |
| Wandbündige Aufstellmöglichkeit                    | •  |
| Linie  | Professional   |
| Außenverkleidung                                   | Eisengrau  |
| Walzendurchmesser in mm                            | 500  |
| Arbeitsbreite in mm                                | 3000   |
| Muldenmaterial                                     | Stahl  |
| Mangelunterbewicklung                              | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung       |
| Mangeltuch   | Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch |
| <b>Anwendung</b>                                   |  |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie            | •  |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime             | •  |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube         | •  |
| Geeignet für das Krankenhaus                       | •  |
| <b>Leistungsdaten</b>                              |  |
| Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h   | 103,0  |
| <b>Steuerung</b>                                   |  |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5  |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 5,5  |
| Einstellbare Displaysprachen                       | •  |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                   |  |
| Beheizungsart                                      | Dampf  |
| Elektroanschluss                                   | 3N AC 380-420V 50HZ                                    |
| Gesamtanschluss in kW                              | 0,99   |
| Absicherung in A                                   | 16   |
| Sonderspannung (Option)                            | •  |
| <b>Maße und Gewicht</b>                            |  |
| Außenmaß, Höhe in mm                               | 1265   |
| Außenmaß, Breite in mm                             | 3840   |
| Außenmaß, Tiefe in mm                              | 1125   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                         | 1400   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                       | 4200   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                        | 1400   |
| Nettogewicht in kg                                 | 1475   |
| Bruttogewicht in kg                                | 1505   |
| <b>Emissionswerte</b>                              |  |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz         | 70 dB(A) re 20 µPa                                     |
| <b>Ausstattung</b>                                 |  |
| Verlängerter Ausgabetisch (Option)                 | •  |
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste         | •  |
| Fußschaltung (Option)                              | •  |
| Tieferer Eingabetisch (Option)                     | •  |
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option)                 | •  |
| Wäscheabstreifer                                   | •  |
| Wäschekasten                                       | •  |

M 500-3000 [S] LACO  
Muldenmangel, Dampf  
mit frontseitiger Wäschein- und -abgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN-Nr.: 4002515961858 / Materialnummer: 10817700 / Alte Materialnummer: 53503046D

|   |   |
|---|---|
| Abdeckhaube                               | • |
| Pausenfunktion                            | • |
| Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option) | • |
| Flexible, lasergeschweißte Mulde          | • |
| Not-Halt-Schalter                         | • |
| Regelbare Abluftklappe (Option)           | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör                | • |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>             |   |
| Coin Box (Option)                         | • |
| Eingabemaschine (Option)                  | • |
| Faltung (Option)                          | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>      |   |
| CE  | • |
| TÜV                                       | • |
| CSA                                       | • |