

## D 500-2000 [G] LACO Muldenmangel, Gas mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 75.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig flexibele, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten optionale Geräteausstattung
- Bei 50 % Restfeuchte Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515961889 / Materialnummer: 10817740 /

Alte Materialnummer: 53502035D

Alte Materialnummer: 53502035D	
Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester- Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	*
Geeignet für das Krankenhaus	*
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	75,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	35,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in I	50
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1245
Außenmaß, Breite in mm	2880
Außenmaß, Tiefe in mm	1725
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1200
Bruttogewicht in kg	1230
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 μPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•
	·



## D 500-2000 [G] LACO Muldenmangel, Gas mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN-Nr.: 4002515961889 / Materialnummer: 10817740 / Alte Materialnummer: 53502035D 3-Wege-Ventil (Option) Verlängerter Ausgabetisch (Option) Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste Fußschaltung (Option) Tieferer Eingabetisch (Option) Easy-Clamp Klammereingabe (Option) Wäscheabstreifer Wäschekasten Wäscherückführung (Option) Abdeckhaube Pausenfunktion Flexible, lasergeschweißte Mulde Air-Stream Mulde (Option) Regelbare Abluftklappe (Option) Geräteunabhängiges Zubehör Anschlussmöglichkeiten Coin Box (Option) Eingabemaschine (Option) Faltung (Option) ٠ Normen, Prüf- und Kennzeichen CE ΤÜ۷ CSA AGA