

## D 500-3300 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



- Leistung 125,0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 3300 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexibele, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515962091 / Materialnummer: 10817880 / Alte Materialnummer: 53503305D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	3300
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	125,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	45,00
Gesamtanschluss in kW	48,19
Absicherung in A	80
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1245
Außenmaß, Breite in mm	4180
Außenmaß, Tiefe in mm	1725
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4500
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1600
Bruttogewicht in kg	1630
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•

D 500-3300 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



EAN-Nr.: 4002515962091 / Materialnummer: 10817880 / Alte Materialnummer: 53503305D

Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•