

D 500-1750 [S] LACO
Muldenmangel, Dampf
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



- Leistung 58,0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlauftsystem
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515962107 / Materialnummer: 10817890 / Alte Materialnummer: 53501845D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	58,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	0,99
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1245
Außenmaß, Breite in mm	2630
Außenmaß, Tiefe in mm	1725
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2900
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1000
Bruttogewicht in kg	1030
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•

D 500-1750 [S] LACO
Muldenmangel, Dampf
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN-Nr.: 4002515962107 / Materialnummer: 10817890 / Alte Materialnummer: 53501845D

Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•