

D 500-3000 [S] LACO

Muldenmangel, Dampf

mit rückseitiger Wäscheabgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



- Leistung 103.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexibele, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002515962145 / Materialnummer: 10817930 /
Alte Materialnummer: 53503045D

Bauform und Ausführung

| | |
|-------------------------|--|
| Bauform | Fronts. Wäscheeingabe, Rückst. Wäscheabgabe |
| Linie | Professional |
| Außenverkleidung | Eisengrau |
| Walzendurchmesser in mm | 500 |
| Arbeitsbreite in mm | 3000 |
| Muldenmaterial | Stahl |
| Mangelunterbewicklung | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung |
| Mangeltuch | Polyester-Nadelfilztuch, Aramid-Nadelfilztuch (Option) |

Anwendung

| | |
|--|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |

Leistungsdaten

| | |
|--|-------|
| Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h | 103,0 |
|--|-------|

Steuerung

| | |
|--|-----|
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 5,5 |
| Einstellbare Displaysprachen | • |

Standard Elektroanschluss

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Beheizungsart | Dampf |
| Elektroanschluss | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Gesamtanschluss in kW | 0,99 |
| Absicherung in A | 16 |
| Sonderspannung (Option) | • |

Maße und Gewicht

| | |
|------------------------------|------|
| Außenmaß, Höhe in mm | 1245 |
| Außenmaß, Breite in mm | 3880 |
| Außenmaß, Tiefe in mm | 1725 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1400 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 4200 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1600 |
| Nettogewicht in kg | 1475 |
| Bruttogewicht in kg | 1505 |

Emissionswerte

| | |
|--|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |
|--|--------------------|

Ausstattung

| | |
|--|---|
| Verlängerter Ausgabetisch (Option) | • |
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste | • |
| Fußschaltung (Option) | • |
| Tieferer Eingabetisch (Option) | • |
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option) | • |
| Wäscheabstreifer | • |

D 500-3000 [S] LACO

Muldenmangel, Dampf

mit rückseitiger Wäscheabgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN-Nr.: 4002515962145 / Materialnummer: 10817930 /

Alte Materialnummer: 53503045D

| | |
|---|---|
| Wäschekasten | • |
| Wäscherrückführung (Option) | • |
| Abdeckhaube | • |
| Pausenfunktion | • |
| Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option) | • |
| Flexible, lasergeschweißte Mulde | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Regelbare Abluftklappe (Option) | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Coin Box (Option) | • |
| Eingabemaschine (Option) | • |
| Faltung (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |