

KM 6520 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.



- Einfache Bedienung – EasySelect
- Modernes Design – 592 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN-Nr.: 4002515996751 / Materialnummer: 10882030 / Alte Materialnummer: 26652070D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 160
Max. Leistung in W	1500
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	EasySelect
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

KM 6520 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.



EAN-Nr.: 4002515996751 / Materialnummer: 10882030 / Alte Materialnummer: 26652070D

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	46 x 592 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	592
Abmessungen in mm (Höhe)	46
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	570
Gewicht in kg	8
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	596
Gesamtanschlusswert in kW	6,70
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60


Mitgeliefertes Zubehör

Glasschaber	•
Anzahl Anschlusskabel mit Stecker	Ja

KM 6520 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit 4 Kochzonen für größten Komfort zum günstigen Einstiegspreis.



KM 6520 FL, KM 6539 FL (Skizze)

- 1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, Einbauhöhe = 46 mm Netzanschlussleitung L = 1440 mm,
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 13 mm (kein mitgeliefertes Zubehör),